

TAMIS D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE Ø 250 MM - HAUTEUR 55 MM TÔLE PERFOREE - MAILLES CARREES INOX

Normes de Référence : ISO 3310-2 & NF EN 933-2

Tamis d'analyse granulométrique 250 mm ultra-robuste conforme à la norme ISO 3310-2. Sa tôle perforée en acier inoxydable assure une rigidité exceptionnelle. Indispensable pour le tri des granulats grossiers et des graves, sa fabrication solide garantit une précision constante des mailles carrées et une longévité accrue en environnement de laboratoire intensif. Chaque tamis est livré avec son certificat de conformité.



Spécifications des Références (Ouvertures de Mailles)

- | | |
|---|--|
| • <u>CT270/25.1C</u> : Ouverture de maille 4 mm | • <u>CT277/25.2C</u> : Ouverture de maille 22,4 mm |
| • <u>CT271/25.1C</u> : Ouverture de maille 5 mm | • <u>CT278/25.1C</u> : Ouverture de maille 25 mm |
| • <u>CT272/25.1C</u> : Ouverture de maille 6,30 mm | • <u>CT278/25.2C</u> : Ouverture de maille 28 mm |
| • <u>CT272/25.2C</u> : Ouverture de maille 7,1 mm | • <u>CT279/25.1C</u> : Ouverture de maille 31,5 mm |
| • <u>CT273/25.1C</u> : Ouverture de maille 8 mm | • <u>CT280/25.1C</u> : Ouverture de maille 40 mm |
| • <u>CT273/25.2C</u> : Ouverture de maille 9 mm | • <u>CT281/25.1C</u> : Ouverture de maille 50 mm |
| • <u>CT274/25.1C</u> : Ouverture de maille 10 mm | • <u>CT282/25.1C</u> : Ouverture de maille 63 mm |
| • <u>CT274/25.2C</u> : Ouverture de maille 11,20 mm | • <u>CT282/25.2C</u> : Ouverture de maille 71 mm |
| • <u>CT275/25.1C</u> : Ouverture de maille 12,5 mm | • <u>CT283/25.1C</u> : Ouverture de maille 80 mm |
| • <u>CT275/25.2C</u> : Ouverture de maille 14 mm | • <u>CT284/25.1C</u> : Ouverture de maille 100 mm |
| • <u>CT276/25.1C</u> : Ouverture de maille 16 mm | • <u>CT285/25.1C</u> : Ouverture de maille 125 mm |
| • <u>CT277/25.1C</u> : Ouverture de maille 20 mm | |

Caractéristiques Techniques générales

- **Dimensions** : Diamètre nominal 250 mm | Hauteur utile 55 mm.
- **Matériaux** : Cadre et toile tissée 100 % acier inoxydable.
- **Emboîtement** : Standardisé (compatible avec couvercles et fonds récepteurs 250 mm).
- **Conformité** : Conforme aux normes ISO 3310-1 et NF EN 933-2.

Conseils d'Entretien

- **Utilisation** : Destiné aux granulats grossiers et graves (> 4 mm). Empilez les tamis par ordre décroissant sur un fond récepteur 250 mm.
- **Charge** : Ne pas surcharger la tôle pour éviter de bloquer les perforations.
- **Nettoyage** : Délogez les grains coincés avec une brosse synthétique ou en tapotant le cadre. Jamais d'outils métalliques.
- **Entretien & Stockage** : Lavage à l'eau tiède, séchage complet et stockage à plat au sec.

CTRMAT — La Rigueur du Labo, la Force du Terrain

Siège social : 6 Chemin de la bourgogne 95590 Presles

Tél : 01 85 13 27 02 | Email : contact@ctrmat.fr | Web : www.ctrmat.fr SIRET :

98222516100016 | TVA : FR86982225161 | Capital : 20 000 €

Photos et documents non contractuels

