

TAMIS D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE Ø 315 MM - HAUTEUR 77 MM TÔLE PERFORÉE

Normes de Référence : ISO 3310-2 & NF EN 933-2

Tamis d'analyse granulométrique ultra-robuste spécialement conçu pour le tri des granulats grossiers. Équipé d'une tôle perforée à mailles carrées en acier inoxydable, il offre une résistance à l'impact et à l'abrasion bien supérieure aux toiles tissées classiques. Livré avec son certificat de conformité.



Spécifications des Références (Ouvertures de Mailles)

- | | |
|--|---|
| • <u>CT270/3.1C</u> : Ouverture de maille 4 mm | • <u>CT277/3.2C</u> : Ouverture de maille 22,4 mm |
| • <u>CT271/3.1C</u> : Ouverture de maille 5 mm | • <u>CT278/3.1C</u> : Ouverture de maille 25 mm |
| • <u>CT272/3.1C</u> : Ouverture de maille 6,30 mm | • <u>CT278/3.2C</u> : Ouverture de maille 28 mm |
| • <u>CT272/3.2C</u> : Ouverture de maille 7,1 mm | • <u>CT279/3.1C</u> : Ouverture de maille 31,5 mm |
| • <u>CT273/3.1C</u> : Ouverture de maille 8 mm | • <u>CT280/3.1C</u> : Ouverture de maille 40 mm |
| • <u>CT274/3.1C</u> : Ouverture de maille 10 mm | • <u>CT281/3.1C</u> : Ouverture de maille 50 mm |
| • <u>CT274/3.2C</u> : Ouverture de maille 11,20 mm | • <u>CT282/3.1C</u> : Ouverture de maille 63 mm |
| • <u>CT275/3.1C</u> : Ouverture de maille 12,5 mm | • <u>CT282/3.2C</u> : Ouverture de maille 71 mm |
| • <u>CT275/3.2C</u> : Ouverture de maille 14 mm | • <u>CT283/3.1C</u> : Ouverture de maille 80 mm |
| • <u>CT276/3.1C</u> : Ouverture de maille 16 mm | • <u>CT284/3.1C</u> : Ouverture de maille 100 mm |
| • <u>CT277/3.1C</u> : Ouverture de maille 20 mm | • <u>CT285/3.1C</u> : Ouverture de maille 125 mm |

Caractéristiques Techniques générales

- **Dimensions** : Diamètre nominal de 315 mm | Hauteur utile de 77mm.
- **Matériaux** : Cadre et surface en tôle perforée à 100% acier inoxydable.
- **Type de mailles** : Perforations carrées.
- **Emboîtement** : Standardisé (compatible avec couvercles et récepteurs 315 mm).
- **Conformité** : Conforme aux exigences ISO 3310-2 et NF EN 933-2.

Conseils d'Entretien

- **Utilisation** : Destiné aux granulats grossiers (> 4 mm). Empilez les tamis par ordre décroissant sur un fond récepteur de 315 mm.
- **Charge** : Ne pas surcharger la tôle pour éviter de bloquer les perforations.
- **Nettoyage** : Délogez les grains coincés avec une brosse synthétique ou en tapotant le cadre. Jamais d'outils métalliques.
- **Entretien & Stockage** : Lavage à l'eau tiède, séchage complet et stockage à plat au sec.

